



Bij het orbitaal lassen gebruikt men een open of gesloten tang , bij de afgebeelde tang omsluit het passtuk het te lassen buis perfect .Het beschermgas wordt via het slangen pakket toegevoegd en de tignaald roteert rond de buis naar volgens het ingestelde diameter op het display.

Onze tig-lastoestellen (allemodellen) kunnen uitgerust worden met een aparte sturing.


Manueel worden diameter,lassnelheid en stroomsterkte ingesteld waarna het systeem automatisch bepaald wat de beste rotatie snelheid is en een perfecte las garandeert.



T-220 mit Steuerung OWC plus



T-220 mit Steuerung OWC plus und WUK 6



Er zijn tal van toebehoren mogelijk dewelke het werken aangenamer maken.